


garfo SG-M42X2

Código da peça: 9582

FESTO

com porca sextavada, para movimento oscilante na haste do atuador,
conforme DIN ISO 8140.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	M42x2
Conforme norma	ISO 8140
Conexão roscada	Rosca interna M42x2
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F1
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	7.520 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do pino de montagem	Aço galvanizado
Material do garfo	Aço galvanizado
Material da porca	Aço galvanizado