


adaptador AD-1/4NPT-G1/4-I

Código da peça: 9625

FESTO

um lado com rosca interna e o outro com rosca externa.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	7,95 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Máx. torque de aperto na conexão pneumática 1	12 Nm
Máx. torque de aperto na conexão pneumática 2	11 Nm
Peso do produto	21 g
Conexão pneumática 1	Rosca externa 1/4 NPT
Conexão pneumática 2	Rosca interna G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	PVC
Material do corpo	Aço galvanizado