

niple duplo E-G1/2-1/2NPT

Código da peça: 9633

FESTO

com 2 anéis de vedação.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	14,3 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Máx. torque de aperto na conexão pneumática 1	40 Nm
Máx. torque de aperto na conexão pneumática 2	28 Nm
Torque de aperto nominal	47,9 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 20 %
Peso do produto	47,68 g
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	1/2 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS