



válvula de escape rápido

SE-1/2-B

Código da peça: 9688

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Exaustão rápida
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/2
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão nominal padrão de exaustão 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	6.480 l/min
Vazão nominal padrão de ventilação 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	4.560 l/min
Pressão de trabalho	0,3 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-20 ... 75 °C
Material do corpo	Injetados de alumínio
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Diâmetro nominal	15 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 ... 75 °C
Peso do produto	200 g
Conexão pneumática 3	G1/2
Material das vedações	NBR