

Atuador do botão de pressão T-30-RT

Número de referência: 10014

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro de instalação	30.5 mm
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de proteção	IP40
Força de atuação	14 N
Peso do produto	22 g
Cor	Vermelho