

Conector fêmea NECU-M-B12G5-C2-PB

Número de referência: 1067905

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Peso do produto	48.7 g
Ligação elétrica 1	Tomada reta, M12 x 1, 5 pinos, programado com B, blindável
Codificação do conector	B
Ligação elétrica 2	Terminal de parafusos, blindável
Faixa da tensão de operação CC	0 V...125 V
Faixa da tensão operacional CA	0 V...125 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	4 A
Resistência a sobretensão	1.5 kV
Características de transmissão	DIN EN 50173 / CAT 5
Diâmetro do cabo permissível	6 mm...8 mm
Secção cruzada da conexão	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Nível de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Nível de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Material da caixa	Zinco fundido Niquelado
Material dos contactos do pino	Latão Dourado