

Engate do tirante SGA-M36X2

Número de referência: 10771

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M36 x 2
Desvio radial +/-	5 mm
Compensação de ângulo +/-	120 deg
Posição de montagem	Qualquer um
Conexão roscada	Rosca externa M36 x 2
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Peso do produto	3938 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da cavilha	Aço galvanizado
Material da biela	Aço Galvanizado
Material do fusível	Mola de aço, galvanizado