

Válvula solenoide MFH-3-1/8-SEU

Número de referência: 11121

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	3/2 vias, fechadas, monoestáveis
Porta de trabalho pneumática	G1/8
Pressão operacional	0.5 bar...8 bar
Nível de proteção	IP65
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS