

Medidor de pressão PAGL-HP3-63-60-G14

Número de referência: 1166938

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Taxa de indicação	0 bar...60 bar 0 MPa...6 MPa 0 psi...870 psi
De acordo com a norma	EN 837-1
Tamanho nominal do tubo, manómetro	63
Prevenção e proteção contra explosões	Considerar as informações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Construção	Manómetro de Bourdon
Tipo de montagem	Instalação em linha
Meio de funcionamento	Gases inertes Fluidos neutros
Nota sobre o meio operacional/controlo	Sem acetileno Sem oxigénio
Pressão operacional	0 MPa...6 MPa 0 bar...60 bar 0 psi...870 psi
Fator de carga intermitente	0.66
Classe de precisão de medição	1,6
Nível de proteção	IP65
Temperatura de armazenamento	-40 oC...70 oC
Temperatura do meio	0 oC...60 oC
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Posição de conexão	Centrado atrás
Conexão pneumática	G1/4
Materiais em contacto com o meio	Latão
Material do punhão aparafusado	Latão
Material da caixa	Aço
Material da janela de inspeção	PS
Cor da caixa	Prata

Característica	Valor
Peso do produto	80 g
Escala	Escala tripla MPa (exterior) bar (exterior) psi (interior)