

Flange do motor EAMF-A-28D-40A

Número de referência: 1199144

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Posição de montagem | Qualquer um |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 oC...60 oC |
| Humidade relativa | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -10 oC...60 oC |
| Peso do produto | 48 g |
| Código da interface, Motor in | 40A |
| Código da interface, caixa de acoplamento | 28D |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |