

Anel centralizante EAML-80-6-80

Número de referência: 1209006

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	38 mm
Diâmetro do suporte 2	80 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	23 g
Código da interface, atuador	M80
Código da interface, caixa de acoplamento	80A
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS