

Bobina do solenoide MSN1G-24DC-OD

Número de referência: 123060

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|-----------------------------------|---|
| Posição de montagem | Qualquer um |
| Tempo de recolha mín. | 10 ms |
| Ciclo de funcionamento | 100% |
| Características da bobina | 24V CC: 2,5W |
| Flutuações permissíveis da tensão | -15% / +10% |
| Certificado | c UL us - Recognized (OL) |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-C1-L |
| Temperatura do meio | -10 oC...50 oC |
| Nível de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente | -10 oC...50 oC |
| Peso do produto | 80 g |
| Ligação elétrica | 3 pinos Tipo A De acordo com EN 175301-803 |
| Tipo de montagem | Apertado Com grampo de fixação Através dos acessórios |
| Material da caixa | PA |
| Material dos contactos do pino | Aço |
| Material do enrolamento | Cobre |