

Bobina do solenoide MSN1W-230AC-OD

Número de referência: 123062

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Tempo de recolha mín.	10 ms
Ciclo de funcionamento	100%
Fator de potência cos {phi}	0.7
Características da bobina	230V CA: 50 Hz, potência de tração 7,5 VA, resistência ao arranque 5,0 VA 230V CA: 60 Hz, potência de tração 5,0 VA, resistência ao arranque 3,7 VA
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 10 %
Classificação marítima	Ver certificado
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Autoridade emissora do certificado	DNV-TAA000032X
Em conformidade com LABS	VDMA24364-C1-L
Temperatura do meio	-10 oC...50 oC
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 oC...50 oC
Peso do produto	80 g
Ligação elétrica	3 pinos Tipo A De acordo com EN 175301-803
Tipo de montagem	Apertado Com grampo de fixação Através dos acessórios
Material da caixa	PA
Material dos contactos do pino	Aço
Material do enrolamento	Cobre