


Atuador linear DDLI-25- -

Número de referência: 1315779

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	100 mm...2000 mm
Diâmetro do pistão	25 mm
Amortecimento	Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades
Posição de montagem	Qualquer um
Detecção de posição	Com codificador de deslocamento integrado
Pressão operacional	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Modo de funcionamento	Dupla ação
Certificado	Marca RCM
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	O funcionamento lubrificado não é possível
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Força teórica em 6 bar, retração	295 N
Força teórica em 6 bar, avanço	295 N
Tipo de montagem	Através dos acessórios
Conexão pneumática	G1/8
Material da tampa	Liga de alumínio forjada
Material de vedações	NBR TPE-U(PU)