

Medidor de pressão MA-15-145-M5-PSI

Número de referência: 132341

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Taxa de indicação	0 psi...145 psi
Tamanho nominal do tubo, manómetro	15
Construção	Manómetro de Bourdon sem mecanismo de medição
Tipo de montagem	Instalação em linha
Meio de funcionamento	Gases inertes Fluidos neutros
Nota sobre o meio operacional/controlo	Sem acetileno Sem oxigénio
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Fator de carga intermitente	0.66
Classe de precisão de medição	5
Nível de proteção	IP53
Temperatura do meio	-20 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Posição de conexão	Centrado atrás
Conexão pneumática	M5
Material do punhão aparafusado	Latão
Material da caixa	Aço
Material da janela de inspeção	PC
Cor da caixa	Preto
Peso do produto	10 g
Escala	Escala simples psi (exterior)