

Tubo plástico
PUN-H-2X0,4-RT
Número de referência: 133040

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	2 mm
Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo	8 mm
Diâmetro interior	1.2 mm
Raio de curvatura mín.	5 mm
Informação da aplicação	TPE-U à base de éter
Características do tubo	com aptidão para cadeias de energia
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de sala limpa	Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-35 oC...60 oC
Peso do produto por comprimento	0.0024 kg/m
Conexão pneumática	Para união rápida com diâmetro externo de 2 mm
Cor	Vermelho
Dureza da margem	D 52 +/-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	TPE-U(PU)