

**União de encaixe**  
**NPQP-D-R38-Q12-FD-P10**  
Número de referência: 133049

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                                | Valor                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tamanho                                       | Padrão                                                   |
| Largura nominal                               | 7.2 mm                                                   |
| Desenho                                       | Desenho reto                                             |
| Tamanho da embalagem                          | 10                                                       |
| Construção                                    | Princípio Push-Pull                                      |
| Pressão da operação dependente da temperatura | -0.95 bar...10 bar                                       |
| Meio de funcionamento                         | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]      |
| Nota sobre o meio operacional/controlo        | É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo   |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)        | 4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão |
| Em conformidade com LABS                      | VDMA24364 zona III                                       |
| Alimentação segura                            | Ver informação complementar do material                  |
| Temperatura ambiente                          | -20 oC...60 oC                                           |
| Peso do produto                               | 12 g                                                     |
| Tipo de montagem                              | Hexágono externo, tamanho 22 mm                          |
| Conexão pneumática 1                          | Rosca externa R3/8                                       |
| Conexão pneumática 2                          | Para tubos de diâmetro externo 12 mm                     |
| Observação sobre os materiais                 | Em conformidade com a RoHS                               |
| Material da caixa                             | PP                                                       |
| Material da garra de retenção do tubo         | Aço inoxidável de liga alta                              |