

União rápida
NPQP-D-Q6-S8-FD-P10
Número de referência: 133135

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Largura nominal	3.8 mm
Desenho	Desenho reto
Tamanho da embalagem	10
Construção	Princípio Push-Pull
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.95 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Peso do produto	3.2 g
Conexão pneumática 1	Manga de encaixe Ø 8 mm
Conexão pneumática 2	Para tubos com diâmetro externo de 6 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PP
Material da garra de retenção do tubo	Aço inoxidável de liga alta