

Atuador semi-rotativo DSM-40-270-HD-A-B

Número de referência: 1369114

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Ângulo de rotação	0 deg...270 deg
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Dupla ação
Construção	Palheta giratória
Detecção de posição	Através do sensor de proximidade
Pressão operacional	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Frequência de rotação máx. em 6 bar	1.5 Hz
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Força axial máx.	950 N
Força radial máx.	1200 N
Torque teórico em 6 bar	20 Nm
Peso do produto	3712 g
Tipo de montagem	Com rosca fêmea
Conexão pneumática	G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do eixo motor	Aço Niquelado
Material de vedações	TPE-U(PU)
Material da caixa	Liga de alumínio forjada