

Válvula da alavanca com dedo TH/O-3-PK-3

Número de referência: 13794

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	3/2 vias, solenoide simples, aberto/fechado
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	80 l/min
Porta de trabalho pneumática	PK-3
Pressão operacional	0 bar...8 bar
Construção	Assento axial
Largura nominal	2.5 mm
Tipo de controlo	Direto
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Força de atuação para posição normalmente fechada	8 N
Força de atuação na posição normalmente aberta	6 N
Peso do produto	18 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Conexão pneumática 3	PK-3
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Polímero