

**Manga de sujeição**  
**EAMH-145-19-C34-P**  
Número de referência: 1459342

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                | Valor                      |
|-------------------------------|----------------------------|
| Tamanho                       | 145                        |
| Posição de montagem           | Qualquer um                |
| Velocidade rotacional máx.    | 4000 1/min                 |
| Em conformidade com LABS      | VDMA24364-B2-L             |
| Temperatura de armazenamento  | -25 oC...60 oC             |
| Humidade relativa             | 0 - 95 %                   |
| Temperatura ambiente          | -10 oC...60 oC             |
| Momento de inércia            | 38 kgmm <sup>2</sup>       |
| Peso do produto               | 281 g                      |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |