

# Conjunto de foles EADB-V2-63-S10-100

Número de referência: 1488361

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor  |
|--|--|
| Diâmetro externo                       | 93 mm  |
| Tamanho                                | 63   |
| Faixa de curso                         | 10 mm...100 mm   |
| Extensão da biela                      | 43 mm  |
| Desenho                                | Redondo  |
| Posição de montagem                    | Qualquer um  |
| Construção                             | Conjunto de foles<br>Com escape de ar canalizado       |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 3 - Risco de corrosão alto                             |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L   |
| Resistência ao meio                    | Poeiras<br>Aparas<br>Óleos<br>Lubrificante<br>Gasolina |
| Nível de proteção                      | IP65<br>De acordo com IEC 60529                        |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...80 oC   |
| Mobilidade da carga                    | 79 g   |
| Peso do produto                        | 203 g  |
| Tipo de montagem                       | Empurra<br>Com pino filetado                           |
| Conexão pneumática                     | G1/4   |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                             |
| Material das peças do adaptador        | Liga de alumínio forjada<br>Anodizado                  |
| Material de vedações                   | NBR  |
| Material dos foles                     | NBR  |
| Material do pino roscado               | Aço inoxidável de liga alta                            |