Vedante da iluminação
MEB-LD-230AC

Número de referência: 151718

Ficha técnica

Característica	Valor
Indicação da posição de comutação	LED
Tipo de montagem	Na válvula solenoide de ar com parafuso central M2,5
Peso do produto	0.6 g
Ligação elétrica	Tipo C De acordo com EN 175301-803 Formato retangular MSEB
Voltagem de funcionamento nominal CA	230 V
Resistência a sobretensão	2.5 kV
Conexão protetora à terra	Presente
Potência nominal do vedante iluminado	0.33 W
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 10 %
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-25 oC...85 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de contaminação	3
Material da caixa	TPE-U(PU)
Cor	Transparente