

# Flange articulada SZSB-25

Número de referência: 151925

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                           |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Tamanho                                | 25                              |
| Posição de montagem                    | Qualquer um                     |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                  |
| Temperatura ambiente                   | -40 oC...150 oC                 |
| Peso do produto                        | 66 g                            |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS      |
| Material de montagem                   | Fundido de aço inoxidável       |
| Material dos parafusos                 | Aço<br>Galvanizado              |