


Silenciador U-1-B

Número de referência: 151990

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Taxa de fluxo relativa à atmosfera	17500 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de ruído	85 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 oC...70 oC
Peso do produto	233 g
Conexão pneumática	G1
Material de inserção no amortecedor	PE
Material do punhão aparafusado	Alumínio
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Alumínio