

Multi conectores KSV6-12

Número de referência: 152507

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	6 mm
Pressão operacional	-0.95 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Conexões máx.	12
Conexão pneumática	PK-6
Cor	Cinza
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS