

Válvula de retenção H-QS-8

Número de referência: 153464

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Função de retenção
Conexão pneumática 1	QS-8
Conexão pneumática 2	QS-8
Tipo de montagem	Instalação em linha
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	681 l/min
Pressão operacional	-1 bar...10 bar
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Material da caixa	Alumínio anodizado
Cor da caixa	Preto
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--]
Pressão diferencial mín., abertura	0.1 bar
Pressão diferencial mín., fecho	0.2 bar
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	21 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS