

Válvula de esferas QHS-QS-6

Número de referência: 153485

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	2/2 vias, biestável
Conexão pneumática 1	QS-6
Conexão pneumática 2	QS-6
Tipo de atuação	Manual
Tipo de montagem	Com porca de travamento
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	528 l/min
Largura nominal	4 mm
Pressão operacional	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Material da caixa	PBTP
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Princípio de vedação	Suave
Construção	Válvula de esferas
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	16.5 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS