

Unidade de fecho DADL-EL-Q11-25

Número de referência: 1568183

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
Faixa de definições do ângulo de rotação	60 deg...200 deg
Construção	Pistão Biela
Deteção de posição	Através do sensor de proximidade
Pressão operacional	0.5 MPa...0.8 MPa 5 bar...8 bar 72.5 psi...116 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	370 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem e manga central
Conexão pneumática	M5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Alumínio Anodizado
Material de vedações	NBR TPE-U(PU)
Material da caixa	Alumínio Anodizado rígido Alumínio Anodizado
Material do rolamento	Polímero
Material do disco	Alumínio Anodizado
Material dos parafusos	Aço Galvanizado
Modo de funcionamento	Atuação simples Tração