


# Flange articulada SUA-20

Número de referência: 157320

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	20
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...90 oC
Peso do produto	41 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Liga de alumínio forjada
Material da cavilha	Aço galvanizado
Material da manga	Aço para molas
Material do rolamento	Polímero
Material dos parafusos	Aço, galvanizado
Material do fusível	Aço para molas
Material do eixo	Aço Com revestimento de proteção