

Reservatório de ar CRVZS-0.1

Número de referência: 160233

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Volume	0,1 l
Posição de montagem	Qualquer um
De acordo com a norma	AD 2000
Pressão operacional	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
Certificado	CRN TÜV
Autoridade emissora do certificado	TSSACRN0H17477.5C
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:~:-] Nitrogénio
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura do meio	-10 oC...100 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...100 oC
Torque de aperto máx. para rosca de conexão	15 Nm
Peso do produto	226 g
Tipo de montagem	Clipes de fixação
Conexão pneumática	G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do reservatório de ar	Aço inoxidável de liga alta
Material do clipe de fixação	Aço inoxidável de liga alta