

Fixação por pés HZF-63

Número de referência: 161810

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	63
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Peso do produto	436 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Aço galvanizado
Material dos parafusos	Aço, galvanizado