

# Silenciador UC-QS-3H

Número de referência: 165005

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                            |
| Tamanho da embalagem                   | 1                                                      |
| Pressão operacional                    | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                        |
| Taxa de fluxo relativa à atmosfera     | 170 l/min                                              |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]    |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                      |
| Nível de ruído                         | 60 dB(A)                                               |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...70 oC                                         |
| Peso do produto                        | 0.4 g                                                  |
| Conexão pneumática                     | QS-3                                                   |
| Material de inserção no amortecedor    | PE                                                     |
| Material do punhão aparafusado         | PE                                                     |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                             |