

Regulador de pressão LR-3/4-D-MAXI-NPT

Número de referência: 173668

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Maxi
Série	D
Posição de montagem	Qualquer um
Função do controlador	Pressão de saída constante
Pressão operacional	1.6 MPa 16 bar
Taxa de regulação da pressão	0.5 bar...12 bar
Histerese de pressão máx.	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	11500 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	800 g
Tipo de montagem	Alternativa: Montagem do painel frontal Instalação em linha
Conexão pneumática 1	3/4 NPT
Conexão pneumática 2	3/4 NPT
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Zinco fundido