

Unidade de serviço FRC-1-D-7-MAXI-A-NPT

Número de referência: 173891

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Maxi
Posição de montagem	Vertical
Drenagem do condensador	Completamente automático
Grau de filtração	40 µm
Pressão operacional	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Taxa de regulação da pressão	0.5 bar...7 bar
Histerese de pressão máx.	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	8700 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	2520 g
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Com suporte de montagem
Conexão pneumática 1	1 NPT
Conexão pneumática 2	1 NPT
Material da caixa	Zinco fundido
Material do copo	PC