


Válvula de fecho
HE-3/4-D-MAXI-NPT
Número de referência: 173898

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	65 mm
Construção	Bobina do pistão
Tipo de atuação	Manual
Princípio de vedação	Suave
Função de escape de ar	Não estrangulável
Acionamento manual auxiliar	Nenhum
Função da válvula	Solenóide duplo, 3/2 vias
Pressão operacional	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Valor C	26.8 l/sbar
Valor b	0.35
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	6000 l/min
Ciclo de funcionamento	100%
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Tipo de montagem	Instalação em linha Através dos acessórios
Posição de montagem	Qualquer um
Direção de fluxo	Não reversível
Peso do produto	796 g
Conexão pneumática 1	3/4 NPT
Conexão pneumática 2	3/4 NPT
Conexão pneumática 3	G3/8
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Material de vedações	NBR

Característica	Valor
Material da caixa	Alumínio fundido