

Tomada de corrente com cabo KMEB-2-24-2,5-LED

Número de referência: 174844

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicação da posição de comutação	LED
Tipo de montagem	Na válvula solenoide de ar com parafuso central M2,5
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	200 g
Ligação elétrica	4 pinos Tomada angular Tipo C De acordo com EN 175301-803
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Conexão protetora à terra	Presente
Comprimento do cabo	2.5 m
Diâmetro do cabo	6.2 mm
Composição do cabo	3 x 0,75 mm²
Nível de proteção	IP65 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da bainha do cabo	TPE-U(PUR)
Material da caixa	PA POM
Material dos contactos do pino	Bronze