

Tomada de corrente com cabo KMEB-2-230-5

Número de referência: 174847

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Na válvula solenoide de ar com parafuso central M2,5
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	400 g
Ligação elétrica	4 pinos Tomada angular Tipo C De acordo com EN 175301-803
Voltagem de funcionamento nominal CA	230 V
Conexão protetora à terra	Presente
Comprimento do cabo	5 m
Diâmetro do cabo	6.2 mm
Composição do cabo	3 x 0,75 mm ²
Nível de proteção	IP65 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da bainha do cabo	TPE-U(PUR)
Material da caixa	PA POM
Material dos contactos do pino	Bronze