

# Conjunto de montagem SMBR-8-32

Número de referência: 175097

FESTO



## Ficha técnica

| Característica   | Valor   |
|--|---|
| Tamanho  | 32  |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                 | 2 - tensão moderada da corrosão   |
| Em conformidade com LABS                               | VDMA24364-B2-L  |
| Adequação para a produção de baterias de íões de lítio | Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas |
| Temperatura ambiente                                   | -20 °C...70 °C  |
| Material do perfil                                     | Liga de alumínio forjada  |
| Observação sobre os materiais                          | Em conformidade com a RoHS  |
| Material do suporte de retenção                        | POM   |