

Acoplamento rápido EAMC-40-66-XX-15

Número de referência: 176036

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 2	15 mm
Tamanho	40
Comprimento nominal	66 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	6500 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	42.3 kgmm ²
Peso do produto	139 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS