

Flange articulada SUA-80-R3

Número de referência: 176890

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	80
Posição de montagem	Qualquer um
Variantes	Alta proteção contra corrosão
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	772 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Liga de alumínio forjada Com revestimento de proteção
Material da cavilha	Aço inoxidável de liga alta
Material da manga	Aço para molas
Material do rolamento	Polímero
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta
Material do fusível	Aço inoxidável de liga alta
Material do eixo	Aço inoxidável de liga alta