

# Flange articulada SNCB-125-R3

Número de referência: 176950

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	125
De acordo com a norma	ISO 15552
Variantes	Alta proteção contra corrosão
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 oC...90 oC
Peso do produto	1776 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Alumínio fundido Com revestimento de proteção
Material da cavilha	Aço inoxidável de liga alta
Material do rolamento	Polímero
Material do disco	Aço galvanizado
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta
Material do fusível	Mola de aço, galvanizado