

# União rápida CQ-22

Número de referência: 177698

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largura nominal                                      | 19.2 mm                                                                                           |
| Posição de montagem                                  | Qualquer um                                                                                       |
| Tamanho da embalagem                                 | 1                                                                                                 |
| Construção                                           | Princípio Push-Pull                                                                               |
| Pressão de operação para toda a faixa de temperatura | -0.95 bar...7 bar                                                                                 |
| Pressão da operação dependente da temperatura        | -0.95 bar...15 bar                                                                                |
| Meio de funcionamento                                | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo               | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)               | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                   |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364 zona III                                                                                |
| Alimentação segura                                   | Ver informação complementar do material                                                           |
| Temperatura ambiente                                 | -25 oC...70 oC                                                                                    |
| Peso do produto                                      | 36 g                                                                                              |
| Conexão pneumática 1                                 | Para canos/tubos com diâmetro externo de 22 mm                                                    |
| Conexão pneumática 2                                 | Para canos/tubos com diâmetro externo de 22 mm                                                    |
| Observação sobre os materiais                        | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material da caixa                                    | POM                                                                                               |
| Material do anel de desengate                        | POM                                                                                               |
| Material da garra de retenção do tubo                | Aço inoxidável de liga alta                                                                       |