

Distribuidor CQD-12/15/18/22

Número de referência: 177717

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	18.6 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Tamanho da embalagem	1
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...7 bar
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.95 bar...15 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7::-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura do meio	-25 oC...75 oC
Temperatura ambiente	-25 oC...70 oC
Torque de aperto nominal	2.5 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 10%
N.º de saídas	4
N.º das linhas de alimentação	1
Conexão pneumática 1	Rosca fêmea G1/2
Conexão pneumática 2	Rosca interna G1/2
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	POM