

Tubo plástico
PQ-PA-12X1,5X3000
Número de referência: 177728

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	12 mm
Diâmetro interior	9 mm
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.95 bar...15 bar
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-25 oC...75 oC
Temperatura ambiente	-25 oC...75 oC
Peso do produto por comprimento	0.051 kg/m
Cor	Preto
Material do tubo	PA