

Unidade de fecho KPE-20

Número de referência: 178468

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Tipo do tipo de fixação com direção ativa	Em ambas as extremidades Fixação por força da mola, desengate por ar comprimido
Construção	Placas inclinadas
Variantes	Haste em uma extremidade
Pressão operacional	1 MPa 10 bar
Pressão de libertação	0.3 MPa 3 bar
Material redondo a ser fixado	20 mm
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...80 oC
Força de sujeição estática	2000 N
Peso do produto	930 g
Material de vedações	NBR TPE-U(PU)
Material da mola	Aço para molas
Material da caixa	Alumínio Anodizado
Material dos dentes de fixação	Latão
Material do pistão	POM