


# Válvula do painel frontal SV/O-3-PK-3X2

Número de referência: 184135

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                                     | Valor                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Função da válvula                                                  | 2x 3/2 vias, monoestável, fechada                                  |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 70 l/min                                                           |
| Porta de trabalho pneumática                                       | PK-3                                                               |
| Pressão operacional                                                | 0 bar...8 bar                                                      |
| Método de reposição                                                | Mola mecânica                                                      |
| Largura nominal                                                    | 2.5 mm                                                             |
| Princípio de vedação                                               | Suave                                                              |
| Posição de montagem                                                | Qualquer um                                                        |
| Tipo de controle                                                   | Direto                                                             |
| Direção de fluxo                                                   | Não reversível                                                     |
| Prevenção e proteção contra explosões                              | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Meio de funcionamento                                              | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                |
| Em conformidade com LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Temperatura ambiente                                               | -10 oC...60 oC                                                     |
| Peso do produto                                                    | 34 g                                                               |
| Tipo de montagem                                                   | Pelo orifício de passagem                                          |
| Conexão pneumática 1                                               | PK-3                                                               |
| Conexão pneumática 2                                               | PK-3                                                               |
| Material de vedações                                               | NBR                                                                |