


Placa separadora CPV18-DZPR

Número de referência: 184543

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão operacional	-0.9 bar...16 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...50 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Peso do produto	25 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS