

Conector fêmea FBSD-GD-13,5

Número de referência: 18496

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipo de montagem	Com porca de capa
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	40 g
Ligação elétrica	4 pinos Tomada reta/terminal de parafuso Tipo A M12 x 1
Faixa da tensão de operação CC	250 V
Faixa da tensão operacional CA	250 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	4 A
Resistência a sobretensão	2.5 kV
Conector do cabo	Pg13,5
Diâmetro do cabo permissível	10 mm...12 mm
Secção cruzada da conexão	0.75 mm²
Nível de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-40 oC...85 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Nível de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Material da caixa	Reforçado com PA
Cor da caixa	Preto
Material da porca de capa	Zinco fundido Niquelado
Material dos contactos do pino	Bronze Bronze branco revestido