

Roda livre FLSM-6-R

Número de referência: 188522

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	6
Direção de rotação	Sentido horário
Posição de montagem	Qualquer um
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Torque teórico em 6 bar	0.15 Nm
Peso do produto	100 g
Material da caixa	Liga de alumínio forjada
Material da manga	Aço
Material do eixo	Aço